

Höheneinteilung

- 1 HE

Schreibmaterialauszug
Auszugsführung Quadro 12
- 2 HE

Stahlschubkasten
Auszugsführung KA 270, Teilauszug
- 5 HE

Stahlschubkasten mit Hängerahmen
Auszugsführung Quadro Duplex 45, Überauszug
- 7 HE + 1 =

Verriegelung Stop Control Plus

* Achtung:

Bei Einsatz von KA 1730 muss die Bohrung für die Schreibmaterialblende um 5,5 mm nach oben verschoben werden.
(Abstand Mitte Schlossbohrug bis Blendenbohrung = 25,8 mm)

