


# Doppelwandiges Schubkastensystem AvanTech YOU

## ► Öffnungssystem Push to open Silent für Actro YOU

### Optionale Synchronisation für Push to open Silent



Synchronisationsstange:


- Zum Selbstabblängen, Länge 2000 mm
- Aluminium eloxiert

Verbinder:

- Zur Verlängerung / Verschnittoptimierung der Synchronisationsstange
- Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100 St.
<b>8</b> Verbinder	<b>9 221 295</b>	1/20 St.


### Optionale Multi-Synchronisation für Push to open Silent



- Empfohlener Einsatz bei zwei durch eine Blende verbundene Schubkästen
- Aluminium eloxiert, Kunststoff grau

Artikel	Bestell-Nr.	VE
<b>1</b> Synchronisationsstange	<b>9 236 718</b>	1/100 St.
<b>6</b> Push to open Silent Multi-Synchronisation Adapter	<b>9 278 452</b>	1/20 St.


### Flexibler Adapter für Push to open Silent Synchronisation



- Für den Einsatz bei tiefenversetzten Auszugsführungen mit schrägen oder gebogenen Fronten
- Tiefenversatz max. 150 mm
- Winkel an der Synchrostange max. 25 °
- Ersetzt den Adapter zur Synchronisation im Set Push to open Silent

Bestell-Nr.	VE
<b>9 262 213</b>	1/20 St.

### Umlenkung für Push to open Silent Synchronisation



- Für den Einsatz bei z. B. Siphonanwendungen
- Ermöglicht eine Synchronisation in 3 unterschiedlichen Tiefenpositionen

Set besteht aus:

- 2 Stück Gehäuse mit vormontierter Umlenkstange
- 2 Stück Adapter Push to open Einheit
- 2 Stück Adapter Synchronisationsstange

Bestell-Nr.	VE
<b>9 278 453</b>	1 Set

### Hinweise

► AvanTech YOU Schubkasten	238 - 243	► Innenfrontoptionen	252 - 255
► AvanTech YOU Frontauszug	244 - 247	► Auzugsführungen Actro YOU	260 - 261
► AvanTech YOU Inlay	248 - 249	► Push to open Silent	262 - 263
► Rückwandoptionen	250 - 251	► Qualitätskriterien	348



[hettich.com/short/370f63](https://www.hettich.com/short/370f63)